




1 對中心件的固定支架

CRN

應用	
設計	應用於液位感測器 LR
介質溫度 [°C]	-40...200
抗壓強度 [bar]	16
真空阻抗 [mbar]	-1000
允許工作壓力的最大值 (應用於應用程序符合CRN標準)	16
機械技術數據	
重量 [g]	164.5
材質	同軸管: 不鏽鋼(1.4301/304); 密封圈: 丁晴橡膠 增強纖維; 固定支架: 不鏽鋼(1.4310/301); 對中心件: PPS 增強纖維
感測器連接	螺紋連接 G 3/4 內螺紋
製程連接	螺紋連接 G 3/4 外螺紋
結構長度 [mm]	210
附件	
供貨範圍	密封圈: 1
注釋	
包裝單位	1 件數