




## CRN

| 應用                               |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 設計                               | 應用於液位感測器 LR                                              |
| 介質溫度 [°C]                        | -40...200                                                |
| 抗壓強度 [bar]                       | 16                                                       |
| 真空阻抗 [mbar]                      | -1000                                                    |
| 允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準） [bar] | 16                                                       |
| 機械技術數據                           |                                                          |
| 重量 [g]                           | 1120                                                     |
| 材質                               | 同軸管：不鏽鋼(1.4301/304); 固定支架：不鏽鋼(1.4310/301); 對中心件：PPS 增強纖維 |
| 感測器連接                            | 螺紋連接 G 3/4 內螺紋                                           |
| 製程連接                             | 螺紋連接 3/4" NPT 外螺紋                                        |
| 結構長度 [mm]                        | 2000                                                     |
| 注釋                               |                                                          |
| 包裝單位                             | 1 件數                                                     |