


E60028



編碼器的連軸節 聯軸器

COUPLING 25-6-10-24-SV



- | | |
|---|------------------------|
| 1 | M4 x 6 - ISO 4029 (4x) |
| 2 | 深度 der Klemmnabe |

機械技術數據

重量	[g]	27
尺寸	[mm]	Ø 25 / L = 24
材質		鋁
旋緊扭矩	[Nm]	擰緊扭矩螺絲釘: 120 Ncm
外部直徑D	[mm]	25
內徑1	[mm]	6
內徑2	[mm]	10
夾緊轂的深度	[mm]	7
夾緊螺釘	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
長度	[mm]	24
機械最大值	[U/min]	8000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,5
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,3
最大角位移	[°]	± 4,0

注釋

注釋	所列數據適應於23℃環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。
	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。
包裝單位	1 件數