


E60118

電氣絕緣的彈簧座圈聯軸器

SPRING COUPLING 30-10-10-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 深度 der Klemmnabe

機械技術數據

重量	[g]	29.9
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 22
材質		鋁; PA
旋緊扭矩	[Nm]	擰緊扭矩螺絲釘: 120 Ncm; 彈簧連軸節 聯軸器: 60 Ncm
外部直徑D	[mm]	30
內徑1	[mm]	10
內徑2	[mm]	10
夾緊轂的深度	[mm]	7
夾緊螺釘	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
長度	[mm]	22
機械最大值	[U/min]	12000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,4
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,3
最大角位移	[°]	± 2,5
扭簧的堅固性	[Nm/rad]	50

注釋

注釋	所列數據適應於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。
包裝單位	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。
	1 件數