


E60128



可接線插頭

SSTGK120MKRFKSG



電氣數據

工作電壓	[M]	4.5...30 DC
------	-----	-------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...125
------	------	-----------

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

機械技術數據

重量	[g]	45.2
----	-----	------

尺寸	[mm]	28 x 28 x 52
----	------	--------------

材質		黃銅 塑膠塗層的; PA 6.6 黑色
----	--	---------------------

成型體材料		黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的
-------	--	-------------------

滾花螺母的材料		黃銅, 塑膠塗層的 / PA 6.6, 塑膠塗層的
---------	--	---------------------------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------


電氣連接

焊接: ...1 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的; 鎖定: 黃銅, 塑膠塗層的

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的; 鎖定: PA 6.6, 塑膠塗層的



E60128



可接線插頭

SSTGK120MKRFKSG

連接

