


E60146



可接線插孔

SDOGK210MKRFKSG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	4.5...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...125
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	68.8
尺寸	[mm]	28 x 28 x 52
材質		黃銅 塑膠塗層的; PA 6.6 黑色
成型體材料		黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的
滾花螺母的材料		黃銅, 塑膠塗層的 / PA 6.6, 塑膠塗層的
注釋		
包裝單位		1 件數

E60146



可接線插孔

SDOGK210MKRFKSG


電氣連接

焊接和卷邊連接: ...0.5 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的; 鎖定: 黃銅, 塑膠塗層的

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的; 鎖定: PA 6.6, 塑膠塗層的



連接

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21