


E60215



波紋管聯軸器
COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 深度 der Klemmnabe

機械技術數據

重量	[g]	36.5
尺寸	[mm]	Ø 20 / L = 29
材質		法蘭: 1.4404 (V4A/316L); 呼叫: 1.4571 (V4A/316Ti)
旋緊扭矩	[Nm]	擰緊扭矩螺絲釘: 150 Ncm
外部直徑D	[mm]	20
內徑1	[mm]	6
內徑2	[mm]	10
夾緊轂的深度	[mm]	6.4
夾緊螺釘	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
長度	[mm]	29
機械最大值	[U/min]	10000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,4
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,25
最大角位移	[°]	± 4,0

注釋

注釋	所列數據適應用於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。
	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。
包裝單位	1 件數