

E70483




AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter ASI 0,6m M12

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E70583

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

應用

AS-i電壓至M12插座的分配

輸出

電氣設計

AS-i

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...75

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

61.6

尺寸

[mm]

40 x 19 x 35

材質

外殼: PA 6.6-GF25

附件

附件(可選)

扁平電纜端蓋:, E70413

熱收縮軟管:, E70113

注釋

注釋

扁平電纜不能與分配器連接。

請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋, 應用於密封。

包裝單位

1 件數

E70483




AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter ASI 0,6m M12

電氣連接

電纜: 0.6 m

連接器: M12; 編碼: A



連接

1	AS-i +
3	AS-i -