E70487


AS-Interface扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter ASI/AUX M12

停產產品 - 存檔登録

替代產品: E70587


請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	40
尺寸	[mm]	40 x 32.5 x 35
材質		PA 6.6-GF25
旋緊扭矩	[Nm]	< 1.65
附件		
附件(可選)		扁平電纜端蓋:, E70413
		熱收縮軟管:, E70113
注釋		
注釋		扁平電纜不能與分配器連接 。
		請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋，應用於密封 。
包裝單位		1 件數

電氣連接

連接器: M12; 編碼: A



E70487

AS-Interface扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter ASI/AUX M12

連接	
1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +