




AS-Interface 扁平電纜絕緣分接頭

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



應用		
應用	AS-i電壓和外部24 V電源分配到M12插座	
電氣數據		
防護等級	III	
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
輸出		
電氣設計	AS-i; (24V)	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
重量	[g]	89
材質	外殼: PBT / PC	
旋緊扭矩	[Nm]	1.65
附件		
附件(可選)	扁平電纜端蓋:, E70413	
	熱收縮軟管:, E70113	



AS-Interface 扁平電纜絕緣分接頭
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL

注釋	
注釋	扁平電纜不能與分配器連接。 請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋，應用於密封。
包裝單位	1 件數

電氣連接
電纜： 1 m, PUR, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm²

連接器： M12; 編碼： A; 成型體： PUR; 旋緊扭矩： ...1.65 Nm

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +