


E70583



AS-Interface 扁平電纜絕緣分接頭

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



應用		
應用		AS-i電壓至M12插座的分配
電氣數據		
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	83.1
材質		外殼: PBT / PC
旋緊扭矩	[Nm]	1.65
附件		
附件(可選)		扁平電纜端蓋:, E70413
		熱收縮軟管:, E70113



AS-Interface 扁平電纜絕緣分接頭


FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

注釋	
注釋	扁平電纜不能與分配器連接。 請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋，應用於密封。
包裝單位	1 件數


電氣連接

電纜：0.6 m, PUR, Ø 4.3 mm; 2 x 0.34 mm²

連接器：M12; 編碼：A; 成型體：PUR



連接



1	AS-i +
3	AS-i -