


AS-Interface 扁平電纜絕緣分接頭

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

替代產品: E75005

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



電氣數據

防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	4

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據

重量 [g]	54
材質	PBT / PC
旋緊扭矩 [Nm]	1.65

附件

附件(可選)	扁平電纜端蓋: E70413
	熱收縮軟管: E70113

注釋

注釋	扁平電纜不能與分配器連接。
	請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋, 應用於密封。
包裝單位	1 件數




AS-Interface扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter AS-i M12 FC bottom UL

電氣連接

連接器：M12; 編碼：A



1	AS-i +
3	AS-i -

插槽在左下部