


E70588



AS-Interface 電源分配器

QUAD M12 AS-i/24V 4A



應用

設計

AS-i / 24 V

電氣數據

工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
當前負載總數最大值	[A]	2
附加電源	[V]	24 DC

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 65

機械技術數據


重量	[g]	95.5
材質		PA 6.6; 插座: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 螺栓: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 螺母: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環: 丁晴橡膠; 扁平電纜密封圈: 丁晴橡膠

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

連接器: M12; 編碼: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	功能接地