


E70598



AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter AS-i 2 m UL



電氣數據

防護等級	III
每個模塊/插槽最大電流負載 [A]	4

輸出

電氣設計	AS-i
------	------

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...75
外殼防護等級	IP 67

機械技術數據

重量 [g]	108.1
材質	外殼: PBT / PC; 螺栓: 不鏽鋼(1.4305/303)
旋緊扭矩 [Nm]	< 1.65

附件

附件(可選)	扁平電纜端蓋:, E70413 熱收縮軟管:, E70113
--------	-----------------------------------

注釋

注釋	扁平電纜不能與分配器連接。 請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋, 應用於密封。
包裝單位	1 件數

E70598




AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter AS-i 2 m UL

電氣連接

電纜: 2 m, Ø 4.3 mm; 2 x 0.5 mm²

連接



棕色	AS-i +
藍色	AS-i -