


# E70031



連接電纜

VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [M] | 10...30 DC |
| 防護等級 |     | III        |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |        |
|---------|--------|
| 材質      | TPU    |
| 成型體材料   | TPU    |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅，鍍鎳的 |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



# E70031



## 連接電纜

VSTGH030MSS0020A03DOAF030MSS

### 電氣連接

電纜: 20 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup>

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

