


E70058



連接電纜

VDOAH040MSS0010A04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E70058




連接電纜

VDOAH040MSS0010A04STAH040MSS

電氣連接

電纜: 10 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

