


# E70085



閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0002A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [M] | < 24 AC/DC |
| 過壓保護 |     | 是; (VDR)   |

## 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 67    |

## 機械技術數據

|         |         |
|---------|---------|
| 材質      | TPU     |
| 成型體材料   | TPU     |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 |

## 顯示器/操作件

|    |      |             |
|----|------|-------------|
| 顯示 | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|----|------|-------------|

## 附件

|      |    |
|------|----|
| 供貨範圍 | 螺栓 |
|      | 標籤 |

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E70085




## 閥門插頭的連接電纜

VVSAC041--S0002A03STGH030MSS

### 電氣連接 - 插頭


連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



### 電氣連接

電纜：2 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup>

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號C工業標準，角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

