

E70114




連接電纜

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC040

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

材質 TPU

成型體材料 TPU


滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E70114



連接電纜

VDOGH040MSS00,3A03STGH030MSS

電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

