


E70129



閥門插頭的連接電纜

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



| 應用 | |
|---------|----------------|
| 特殊的性能 | 無滲素 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 | [M] < 24 AC/DC |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 | [°C] -25...90 |
| 外殼防護等級 | IP 67 |
| 機械技術數據 | |
| 重量 | [g] 138.5 |
| 材質 | PUR |
| 成型體材料 | PUR |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 |
| 附件 | |
| 供貨範圍 | 螺栓 標籤 |
| 注釋 | |
| 包裝單位 | 1 件數 |

E70129




閥門插頭的連接電纜

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

電氣連接 - 插座


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

