


# E70149



## 閥門插頭的連接電纜

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



### 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [M] | < 24 AC/DC |
| 過壓保護 |     | 是; (VDR)   |

### 工作條件

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 環境溫度   | [°C] | -25...90 |
| 外殼防護等級 |      | IP 65    |

### 機械技術數據

|         |         |
|---------|---------|
| 材質      | TPU     |
| 成型體材料   | TPU     |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 |

### 顯示器/操作件

|    |    |             |
|----|----|-------------|
| 顯示 | 操作 | 1 x LED, 黃色 |
|----|----|-------------|

### 附件

|      |    |
|------|----|
| 供貨範圍 | 螺栓 |
|      | 標籤 |

### 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

# E70149



## 閥門插頭的連接電纜

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



### 電氣連接

電纜: 1.5 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0.2 mm )

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

