


E70150



帶插頭連接電纜

ASTGH030MSS0001A03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

電氣連接

電纜: 1 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm ² (32 x Ø 0.1 mm)
--

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅，鍍鎳的



E70150



帶插頭連接電纜
ASTGH030MSS0001A03

連接

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色