


E70176



可接線插頭

SSTGB040ZDSFKPG



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 300 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	9
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	49.3
尺寸	[mm]	27 x 27 x 86
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅
注釋		
注釋		插腳4超前的
包裝單位		1 件數

E70176



可接線插頭


SSTGB040ZDSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜護套: Ø 8...10 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 直型; 成型體: PBT; 鎖定: 模壓鑄鋅



連接

