

E70185




連接電纜

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVT044

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[M]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PVC
成型體材料	PVC
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E70185



連接電纜

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的

