

E70214




閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E11419

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

附件

供貨範圍		螺栓 標籤
------	--	----------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E70214



閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



電氣連接

電纜：2 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號A DIN, 角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

