




AS interface 模塊的下部模塊

EMC-ROD

停產產品 - 存檔登錄



1 接地環



電氣數據

工作電壓 [V] 26.5...31.6 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...80

外殼防護等級 IP 67; (取決於使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67)

認證/測試

EMC 電磁兼容
 EN 50295
 IEC 61000-4-2
 IEC 61000-6-2
 IEC 61643-21

機械技術數據

重量 [g] 69.5

外殼 DIN 軌道和儀表盤的安裝

尺寸 [mm] 45 x 80 x 20

材質 PBT

附件

供貨範圍 應用於接地的連接器

附件(可選) 擋板:, 應用於AS-i模塊, AC3000

E70371




AS interface 模塊的下部模塊

EMC-ROD

注釋	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen. Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.
包裝單位	1 件數

電氣連接



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	接地