


E70372



AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FCE Splitter ye/bk ProcessL



應用		
設計		AS-i / 24 V
電氣數據		
當前負載總數最大值	[A]	2
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	80; (31 °C; 線性遞減至50 % (40 °C))
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67; IP 68; IP 69K
污染度		2
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
機械技術數據		
重量	[g]	104
材質		金屬件: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 應用於插針的橡膠墊圈: FPM; O形環: EPDM
旋緊扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可選)		轉矩扳手, E70390

E70372



AS-Interface扁形電纜絕緣分接頭


FCE Splitter ye/bk ProcessL

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 旋緊扭矩: 1.2...1.4 Nm



連接

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.