


E70377



AS-Interface 扁形電纜分配器

FCE Splitter ye/ye ProcessL



應用		
設計	AS-i / 24 V	
應用	應用於食品工業的衛生及潮濕環境	
電氣數據		
防護等級	III	
當前負載總數最大值	[A]	8
輸出		
電氣設計	AS-i	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...80
允許最大的相對空氣濕度	[%]	80; (31 °C; 線性遞減至50 % (40 °C))
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K	
污染度	2	
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
機械技術數據		
重量	[g]	101.5
材質	金屬件: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 應用於插針的橡膠墊圈: FPM; O形環: EPDM	
旋緊扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可選)	轉矩扳手, E70390	
注釋		
包裝單位	1 件數	