


E7354A



AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC; (AS-i)
防護等級		III
工作電壓AUX DC	[V]	18...32
當前負載總數最大值	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...60
注意環境溫度		-15...60 °C: 僅連接EPDM電纜
允許最大的相對空氣濕度	[%]	80; (31 °C; 線性遞減至50 % (40 °C))
海拔高度最大值	[m]	2000
外殼防護等級		IP 67; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 68 / IP 69K)
污染度		2
認證/測試		
ATEX標記		Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
機械技術數據		
重量	[g]	166.75
材質		金屬件: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 應用於插針的橡膠墊圈: FKM; 密封圈: EPDM
旋緊扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件(可選)		轉矩扳手, E70390
注釋		
注釋		使用M12連接器和六角螺母
包裝單位		1 件數

E7354A




AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 旋緊扭矩: 1.2...1.4 Nm



連接

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.