


E7377A



AS-Interface 扁形電纜分配器

FC Splitter yelye II 3D/3G



應用	
應用	AS-i電壓或外部24V電壓的分配
電氣數據	
防護等級	III
當前負載總數最大值 [A]	8
輸出	
電氣設計	AS-i
工作條件	
環境溫度 [°C]	0...60
注意環境溫度	-15...60 °C: 僅連接EPDM電纜
允許最大的相對空氣濕度 [%]	80; (31 °C; 線性遞減至50 % (40 °C))
海拔高度最大值 [m]	2000
外殼防護等級	IP 67; (如果該產品在易爆區域外使用: IP 68 / IP 69K)
污染度	2
認證/測試	
ATEX標記	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
機械技術數據	
重量 [g]	132.5
材質	金屬件: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 應用於插針的橡膠墊圈: FKM; 密封圈: EPDM
旋緊扭矩 [Nm]	2.5; (固定螺栓)
附件	
附件(可選)	轉矩扳手:, E70390 扁平電纜封條:, E70299

E7377A



AS-Interface 扁形電纜分配器

FC Splitter yelye II 3D/3G

注釋	
包裝單位	1 件數