




牆通道

Wall passage standard



電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	8; (插腳 1+3: 4 A; 插腳 2+4: 4 A)

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67

機械技術數據


重量	[g]	24.1
材質		黃銅 鍍鎳的; 密封圈: FKM
成型體材料		黃銅, 鍍鎳的
旋緊扭矩	[Nm]	1

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------


電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



E73008



牆通道

Wall passage standard

連接

