

E74802



玻璃光纖放大器

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...80
機械技術數據		
重量	[g]	4279
總長度	[mm]	100000
最小的彎曲半徑	[mm]	77
光纖排列		⦿
芯子直徑	[mm]	0.05
光纖直徑	[mm]	2 x 0.05
外徑	[mm]	6
光纖材質		玻璃
光纖套材質		PU

E74802



玻璃光纖放大器

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

附件

供貨範圍	插頭: 4 x ST, 已接線
------	-----------------

注釋

注釋	已提供形狀: 環
包裝單位	1 件數