


# E79995



## AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

### 應用

#### 設計

AS-i

### 電氣數據

#### 工作電壓

[M]

26.5...31.6 DC

#### 當前負載總數最大值

[A]

2

### 工作條件

#### 環境溫度

[°C]

-20...70

#### 外殼防護等級

IP 67

### 機械技術數據

#### 重量

[g]

97.4

#### 材質

外殼 上部: PUR; 外殼 下部模塊: PA 6.6; 螺栓: 不鏽鋼(1.4305/303)

### 注釋

#### 注釋

扁平電纜不能與分配器連接。

請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋，應用於密封。

#### 包裝單位

1 件數

# E79995




## AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC connector PVC V2A 2m

### 電氣連接

電纜: 2 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, PVC

### 連接



棕色	AS-i +
藍色	AS-i -