




## AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC connector, M12, V2A, 1m



## 應用

特殊的性能

鍍金接點

設計

AS-i

## 電氣數據

工作電壓

[V]

26.5...31.6 DC

當前負載總數最大值

[A]

2

## 工作條件

環境溫度

[°C]

-20...70

外殼防護等級

IP 67

## 機械技術數據

重量

[g]

82.7

材質

外殼 上部: PUR; 外殼 下部模塊: PA 6.6; 螺栓: 不鏽鋼(1.4305/303); 鎖定螺母: 不鏽鋼(1.4305/303)

## 注釋

注釋

扁平電纜不能與分配器連接。

請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋，應用於密封。


包裝單位

1 件數

## 電氣連接

電纜: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>, PVC

連接器: M12, 直型; 編碼: A; 觸頭 接點: 鍍金的




# E79998



## AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC connector, M12, V2A, 1m

### 連接



1	AS-i +
3	AS-i -