


E80022

帶插座連接電纜

ADOAH080MSS0002K08



應用於8針插座，核心顏色不規範。
請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。



應用		
特殊的性能		屏蔽的電纜
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	148.5
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E80022



帶插座連接電纜


ADOAH080MSS0002K08

電氣連接

電纜：2 m, PUR, 黑色, 屏蔽；8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：1...1.5 Nm；屏蔽連接電纜：已連接螢幕



連接



顏色符合DIN47100 標準 芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色
screen =	屏蔽