


E80110

脈衝延伸器

PULSE STRETCHER



停產產品 - 存檔登錄



產品特徵		
尺寸	[mm]	96 x 28 x 42
應用		
應用	將短的脈衝延長應用於匹配， 例如：應用於慢的PLC輸入	
電氣數據		
工作電壓公差	[%]	10
工作電壓	[V]	24 DC
電流損耗	[mA]	< 5
輸入		
輸入	輸入電平：24 V DC (± 10 %); 輸入脈衝長度（最小值）：0.2 ms; 兩個輸入脈衝之間的時間（最小值）：28 ms	
輸出		
輸出信號	輸出電平：24 V DC (± 10 %); 輸出脈衝長度：25 ms (± 10 %); 輸出電流：最大值 10 mA	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...70
機械技術數據		
重量	[g]	79.5
尺寸	[mm]	96 x 28 x 42
材質	塑膠	

E80110




脈衝延伸器

PULSE STRETCHER

電氣連接

螺絲接線端子：

連接



圖表

脈衝圖

