


E80120



插入式電源

Power Supply 24VDC/1.0A/EU



- 1 電源
- 2 M12連接器



電氣數據

| | | |
|----------------------------|------|----------|
| 頻率AC | [Hz] | 47...63 |
| 輸入電壓範圍AC | [V] | 90...264 |
| 輸出DC電壓 | [V] | 24 |
| 防護等級 | | II |
| 剩餘波紋最大值 | [mV] | 200 |
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | [%] | 82.22 |
| 輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | [A] | 0.8 |

輸出

| | | |
|-------|-----|---|
| 總輸出電流 | [A] | 1 |
|-------|-----|---|

工作條件

| | | |
|--------|------|-------------------------|
| 環境溫度 | [°C] | 0...40 |
| 外殼防護等級 | | IP 40; (M12連接器: IP 69K) |

認證/測試

| | | |
|---------|--------------|--|
| EMC電磁兼容 | EN 55022 | |
| | EN 55024 | |
| | EN 61000-3-2 | |
| | EN 61000-3-3 | |

機械技術數據

| | | |
|----|-----|------------|
| 重量 | [g] | 203.5 |
| 材質 | | 外殼: 塑膠 黑色; |

注釋

| | | |
|------|--|------|
| 包裝單位 | | 1 件數 |
|------|--|------|

E80120




插入式電源

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

電氣連接

電纜: 2 m; 2 x 0.5 mm²

連接器: 1 x M12; 編碼: A



| | |
|---|---|
| 1 | + |
| 3 | - |