


E80350



RFID標籤

ID-TAG/D50X3.3/04

停產產品 - 存檔登錄



應用

應用	生產控制的RFID譯碼	
操作溫度(從站)	[°C]	-40...85
峰值溫度(配件)	[°C]	140; (測試持續時間: 1 x 100 h)

電氣數據

工作頻率	[MHz]	865...870
存儲大小	[bit]	240
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 68

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

機械技術數據

重量	[g]	11.6
尺寸	[mm]	Ø 50 / L = 3.3
材質		PA 6

注釋

注釋	存儲溫度 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C) ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
包裝單位	1 件數	