


E80353



RFID標籤

ID-TAG/R30X10/04



應用

操作溫度(從站)	[°C]	-25...85
峰值溫度(配件)	[°C]	100

電氣數據

工作頻率	[MHz]	865...870
存儲大小	[bit]	128
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...100

機械技術數據

重量	[g]	8.75
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 10
材質		PU 黑色

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

其它數據

讀取距離(m)

DTE80x	0.5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-