
E80354

RFID標籤

ID-TAG/R40X10/04

停產產品 - 存檔登録



CE

應用		
操作溫度(從站)	[°C]	-20...65
峰值溫度(配件)	[°C]	180
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	865...870
存儲大小	[bit]	96
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...65
存儲溫度	[°C]	-40...180
機械技術數據		
重量	[g]	18.5
尺寸	[mm]	32 x 8 x 40
材質		PA 6.6 黑色
注釋		
包裝單位		1 件數

E80354

RFID標籤

ID-TAG/R40X10/04

其它數據	
讀取距離（ m ）	
DTE80x	0.7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-