


E89005



預設容量計

COUNTER/210/LCD



1 卡箍



產品特徵

尺寸	[mm]	48 x 48 x 107
----	------	---------------

應用

應用	具2個預選的預設容量計
----	-------------

電氣數據

額定電壓AC	[V]	90...260
額定頻率AC	[Hz]	50...60
應用於感測器的輔助能量DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數	數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 2
---------	---------------------

輸入

數字輸入數	2
-------	---

輸出

繼電器輸出數	2
--------	---

工作條件

環境溫度	[°C]	-20...65
存儲溫度	[°C]	-25...75
允許最大的相對空氣濕度	[%]	93
外殼防護等級		IP 65; (前面的)
防護等級接線端子		IP 00

認證/測試

EMC電磁兼容	EN 55011	等級B
	EN 61000-6-2	(具屏蔽的控制和信號電纜)
抗衝擊	EN 60068-2-27	100 g XYZ
抗震	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

機械技術數據

重量	[g]	214.5
尺寸	[mm]	48 x 48 x 107
材質		PC 黑色

E89005



預設容量計

COUNTER/210/LCD

顯示器/操作件		
顯示		2 x 7段LCD顯示器, 綠色 背景光 6位數字
元件	8	按鈕

電氣連接	
插入式螺栓型端子: 7 x ...2.5 mm ²	
插入式螺栓型端子: 8 x ...1.5 mm ²	

連接

