



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DX2002

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available



應用

應用 應用於所有由脈衝序列得出的物理單位的通用估算和顯示

電氣數據

頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
電流損耗	[mA]	200

輸出

類比電流輸出	[mA]	4...20
類比電壓輸出	[V]	0...10

工作條件

環境溫度	[°C]	0...45
外殼防護等級		IP 44; (前面的)

機械技術數據

安裝方式	面板切口: 91 x 43 mm
------	------------------

顯示器/操作件

顯示	7段LED顯示, 紅色 6位數字 15 mm 4 x LED, 紅色
----	---------------------------------------

電氣連接

連接