



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available



應用		
應用		顯示和監控類比信號；例如：壓力感測器、溫度感測器或流動感測器
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
電流損耗	[mA]	200
工作條件		
環境溫度	[°C]	0...45
外殼防護等級		IP 44; (前面的)
機械技術數據		
安裝方式		面板切口： 91 x 43 mm
顯示器/操作件		
顯示		7段LED顯示，紅色 6位數字 15 mm
		4 x LED, 紅色
電氣連接		
連接		