

# E89150




LC顯示  
LC-DISPLAY

該產品即將/已停產

替代產品：DX1041

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



面板切口 68 x 33 mm 符合DIN



## 產品特徵

外殼		應用於板面安裝的外殼
尺寸	[mm]	39 x 75 x 54
<b>應用</b>		
應用		可調整量程顯示器應用於帶類比輸出感測器
<b>總的輸入/輸出</b>		
輸入和輸出總數		類比輸入數：1
<b>輸入</b>		
類比輸入數		1
類比輸入(電壓)	[V]	10...50
<b>工作條件</b>		
環境溫度	[°C]	0...60
外殼防護等級		IP 65; (與墊圈一同安裝)
<b>機械技術數據</b>		
重量	[g]	120
外殼		應用於板面安裝的外殼
尺寸	[mm]	39 x 75 x 54
材質		塑膠

# E89150




LC顯示  
LC-DISPLAY

## 電氣連接

接線端子: ...2.5 mm<sup>2</sup>

## 連接



- 1 電位計
- 2 零點調整 粗
- 3 零點調整 細
- 4 顯示範圍 粗
- 5 顯示範圍 細
- DIP開關
- 小數點, 輸入 10...50mA