
EBC013

中央分配器

ZDO4H050MSS0005H07



應用			
特殊的性能			無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂			是
電氣數據			
工作電壓	[V]		< 30 DC；（符合cULus - Class 2標準）
防護等級			II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]		4
當前負載總數最大值	[A]		12
工作條件			
環境溫度	[°C]		-25...80
環境溫度變化	[°C]		-5...60
外殼防護等級			IP 67; IP 68
認證/測試			
UL認證		Enclosure type	Type 1
機械技術數據			
重量	[g]		537
尺寸	[mm]		18 x 54 x 82

EBC013

中央分配器

ZDO4H050MSS0005H07

材質	PA	
成型體材料	PA	
中央分配器的端口數量	4	
連接器型號	M12	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	彎曲週期	> 2 Mio.

附件

供貨範圍	保護蓋: 2	
	標籤: 4	

注釋


包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 7.5 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm




EBC013

中央分配器

ZDO4H050MSS0005H07

連接



芯線顏色：

BN = 棕色
BU = 藍色
GN = 綠色
GY = 灰色
WH = 白色
YE = 黃色