
EBC024

中央分配器

ZDO8H05HMSS0005H19



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC；（符合cULus - Class 2標準）
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80

EBC024

中央分配器

ZDO8H05HMSS0005H19

環境溫度變化	[°C]	-5...60	
外殼防護等級		IP 67; IP 68	
認證/測試			
UL認證		Enclosure type	Type 1
機械技術數據			
重量	[g]	899	
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127	
材質		PA	
成型體材料		PA	
中央分配器的端口數量		8	
連接器型號		M12	
牽引鏈適用性		是	
牽引鏈適用性		應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
		彎曲週期	> 2 Mio.
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	16 x LED, 黃色
		操作	1 x LED, 綠色
附件			
供貨範圍		保護蓋: 2	
		標籤: 8	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)			
電氣連接 - 插槽			
連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm			




EBC024

中央分配器

ZDO8H05HMSS0005H19

連接



芯線顏色：

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色

EBC024

中央分配器

ZDO8H05HMSS0005H19