




中央分配器
ZDO4H050MSS0010H11



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	1111
尺寸	[mm]	22 x 54 x 82
材質		PA
成型體材料		PA

EBC026



中央分配器

ZDO4H050MSS0010H11

中央分配器的端口數量	4
連接器型號	M12
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	彎曲週期
	扭轉應力
	min. 10 x 電纜直徑
	> 2 Mio.
	最大值 30 °/m

附件	
供貨範圍	保護蓋：2
	標籤：4


注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜：10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器：4 x M12; 編碼：A; 成型體：PA; 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.8...1.5 Nm





連接

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色