




中央分配器
ZDO4H055MSS0010H07



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	970
尺寸	[mm]	22 x 54 x 82



中央分配器

ZDO4H055MSS0010H07

材質	PA	
成型體材料	PA	
中央分配器的端口數量	4	
連接器型號	M12	
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	彎曲週期	> 2 Mio.

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件

供貨範圍	保護蓋: 2
	標籤: 4

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 7.5 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm






中央分配器

ZDO4H055MSS0010H07

連接



BN =
BU =
GN =
GN/YE =
GY =
WH =
YE =

芯線顏色：
棕色
藍色
綠色
綠色/黃色
灰色
白色
黃色