




應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...80

環境溫度變化

[°C]

-5...60


外殼防護等級

IP 67; IP 68




中央分配器

ZDO6H057MSS00,5H09

機械技術數據		
重量	[g]	212.7
尺寸	[mm]	22 x 54 x 100
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		6
連接器型號		M12
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	彎曲週期	> 2 Mio.
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	6 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	保護蓋: 2	
	標籤: 6	
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 0.5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 7.8 mm; 6 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0.15 mm)		
電氣連接 - 插槽		
連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		



連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GN/YE =	綠色/黃色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色