




應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

防護等級 III

每個模塊/插槽最大電流負載 [A] 2

當前負載總數最大值 [A] 2

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -25...80

環境溫度變化 [°C] -5...60

外殼防護等級 IP 67; IP 68; (1m / 7天)

機械技術數據

重量 [g] 88.5

尺寸 [mm] 23.7 x 30 x 85.4

材質 PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的

成型體材料 PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的

中央分配器的端口數量 4

連接器型號 M8




中央分配器

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
附件(可選)	DIN軌道適配器:, E73006	
	保護蓋: M8, E73005	
注釋		
包裝單位	1 件數	


電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接 - 連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的





連接

