





應用		
特殊的性能		鍍金接點；牽引鏈適用性
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	2
當前負載總數最大值	[A]	6
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60




中央分配器

ZDO8F04HMSS0005H10

外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68	
機械技術數據			
重量	[g]	683.2	
尺寸	[mm]	20 x 30 x 129.5	
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的	
成型體材料		PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的	
中央分配器的端口數量		8	
連接器型號		M8	
牽引鏈適用性		是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑	
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²	
	彎曲週期	> 5 Mio.	
	扭轉應力	± 180 °/m	
顯示器/操作件			
顯示	開關狀態	16 x LED, 黃色	
	操作	1 x LED, 綠色	
附件			
附件(可選)		DIN軌道適配器:, E73007 保護蓋: M8, E73005	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 5 m, PUR, 黑色, Ø 8.5 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)			
電氣連接 - 插槽			
連接器: 8 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的			
			

連接



BK =
BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
VT =
WH =
YE =

芯線顏色：
黑色
棕色
藍色
綠色
灰色
粉紅色
紅色
紫色
白色
黃色

EBC056

中央分配器

ZD08F04HMSS0005H10

